

THM WO 50/100 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, silber
Best.-Nr.	2596610000
Art	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
VPE	1000 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.001 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1.9685 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	0.75 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber		
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal		
Art des Aufdrucks	Neutral		
Breite	100 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Farbe	silber		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyethylen		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle	
kompatibler Drucker			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Anzahl je Rolle	1000		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	444 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	23 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Textfeldbreite	50 mm	Textfeldhöhe	25 mm
Leiteraußendurchmesser	7 - 23 mm	Leiteranschlussquerschnitt	444 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

