

**PRO CASE UL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Adrenehülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Ausführung    | Tool case with contents                            |
| Best.-Nr.     | <a href="#">2602260000</a>                         |
| Art           | PRO CASE UL                                        |
| GTIN (EAN)    | 4050118613025                                      |
| VPE           | 1 ST                                               |
| Lieferstatus  | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2026-02-28T00:00:00+01:00                          |

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |              |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 170 mm | Tiefe (inch)  | 6.6929 inch  |
| Höhe         | 400 mm | Höhe (inch)   | 15.748 inch  |
| Breite       | 480 mm | Breite (inch) | 18.8976 inch |
| Nettogewicht | 6563 g |               |              |

**Umweltanforderungen**

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Technische Daten**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikelbeschreibung | Werkzeugkoffer |
|---------------------|----------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

## Zeichnungen



## Zubehör

### unbestückt



Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Art        | PRO CASE LEER              | Ausführung     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202470000</a> | Assortment box |
| GTIN (EAN) | 4032248495788              |                |
| VPE        | 1 ST                       |                |

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | KT 8                       | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9002650000</a> | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                    |
| VPE        | 1 ST                       |                                    |

### VDE-isolierte Kombizangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | KBZ 180                    | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046290000</a> | Pliers     |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### VDE-isolierte Seitenschneider



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Art        | SE HD 180                  | Ausführung              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046330000</a> | Diagonal-cutting pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                         |
| VPE        | 1 ST                       |                         |

### VDE-isolierte Telefonzangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | FRZ S 160                  | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046370000</a> | Pliers     |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Art        | STRIPAX                    | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9005000000</a> | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                           |
| VPE        | 1 ST                       |                                           |
| Art        | STRIPPER ROUND TOP         | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918050000</a> | Sheathing strippers                       |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |                                           |
| VPE        | 1 ST                       |                                           |
| Art        | STRIPAX ULTIMATE           | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1468880000</a> | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118274158              |                                           |
| VPE        | 1 ST                       |                                           |
| Art        | AM 16                      | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9204190000</a> | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug               |
| GTIN (EAN) | 4032248608133              |                                           |
| VPE        | 1 ST                       |                                           |

### Crimping tools



- Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
  - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Art        | PZ 10 HEX                  | Ausführung                                                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1445070000</a> | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 10mm², Sechskantcrimp (Hexagon) |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              |                                                                           |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                           |

## Zubehör

### Stiftschlüsselsätze



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Art        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Ausführung    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008850000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |               |
| VPE        | 1 ST                       |               |

### unisiolierte Schraubendreher-Sätze



Weidmüller SoftFinish-Schraubendreher für allgemeine Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Art        | SD SET S2.5-5.5/PH1/2      | Ausführung           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749200000</a> | Schraubendreher Satz |
| GTIN (EAN) | 4050118895506              |                      |
| VPE        | 1 ST                       |                      |

### Schraubendreher-Sätze



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Ausführung      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749580000</a> | Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118896329              |                 |
| VPE        | 1 ST                       |                 |

## Zubehör

### Schaltsschrankschlüssel



Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| Art        | CROSS-KEY UNIVERSAL        | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918130000</a> | Univeral key |
| GTIN (EAN) | 4032248371112              |              |
| VPE        | 1 ST                       |              |

### mit LCD Display



Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Art        | VT DIGI PRO                | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918870000</a> | Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |                                             |
| VPE        | 1 ST                       |                                             |

### Kontaktlose Spannungsprüfer



- Spricht ab einer Entfernung von 4 mm an
- Durch kapazitives Verfahren kein Stromfluss nötig
- Unsichtbarer Kabelbruch lässt sich bis auf wenige mm Toleranz erkennen
- Erkennt spannungsführende Leiter an Steckdosen, Kabeltrommeln, Verteilungen etc.
- Anzeige: optisch als auch optisch und akustisch
- Inklusive Taschenlampenfunktion beim VT LCL

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | VT LCL                     | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2436670000</a> | Test Werkzeuge, Leitungssucher |
| GTIN (EAN) | 4050118450033              |                                |
| VPE        | 1 ST                       |                                |



**Zubehör****Durchgangsprüfer**

Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art        | VT CTL                     | Ausführung                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2436690000</a> | Test Werkzeuge, Prüfgerät |
| GTIN (EAN) | 4050118450040              |                           |
| VPE        | 1 ST                       |                           |

**Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen**

Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Art        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9025430000</a> | Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |                                            |
| VPE        | 1 ST                       |                                            |

**Messgeräte**

Weltweit sind Präzisionswerkzeuge von Weidmüller im Einsatz.

Dieser Verantwortung stellt sich Weidmüller und bietet umfassende Leistungen.

Im täglichen Einsatz sollen Werkzeuge auch nach vielen Arbeitszyklen eine stets gleichbleibende Verarbeitungsqualität gewährleisten. Weidmüller bietet seinen Kunden deshalb die Serviceleistung der "Werkzeug-Zertifizierung". Mit diesem technischen Prüfverfahren verbürgt sich Weidmüller für die Funktionalität und Qualität seiner Werkzeuge.

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Art        | FLEXIMET 5 M               | Ausführung     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2534210000</a> | Measuring tape |
| GTIN (EAN) | 4050118545975              |                |
| VPE        | 1 ST                       |                |