



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Fehlbedienung ausgeschlossen: SM

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehlsund Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SwitchMark, Gerätemarkierer, 47.75 x 27 mm, weiß		
BestNr.	<u>2621150000</u>		
Art	SM-FO 27/18-22 MM WS		
GTIN (EAN)	4050118625899		
VPE	500 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewich	te				
Tiefe	0.55 mm	Tiefe (inch)	0.0217 inch		
Höhe	47.75 mm	Höhe (inch)	1.8799 inch		
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch		
Durchmesser	23 mm	Nettogewicht	0.43 g		
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C				
Umweltanforderungen					
D HOK (''''	1/ f A I				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeine Angaben					
Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber	Ausführung	halogenfrei, selbstkleben		
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-O		
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C		
- arbe	weiß	Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Schriftfeldgröße	29.5 x 20.25 mm	Zulassung nach UL 969	Ja		
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-3080 °C		
Anzahl je Rolle	500				
Gerätemarkierer			,		
Durchmesser	23 mm	Halogene	Nein		
Klassifikationen					
ETIMA C.O.	FC001200	ETIM 7.0	F0001202		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288		
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04		
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04		
ECLASS 15.0	27-28-11-04				

Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115 Aus

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 02.11.2025 06:17:25 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4