

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.
Leitungsichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 142 mm, für Unterteil
Best.-Nr.	2633450000
Art	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
VPE	5 ST

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	142 mm	Breite (inch)	5.5905 inch
Nettogewicht	10.8 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Stahl, verzinkt	Isolierstoff	Stahl
Farbe	silber, schwarz	Montageart	gesteckt
Einbaulage, Montagehinweis	für Unterteil	Ausführung	ohne Langloch

Allgemeine Angaben

Isolierstoff	Stahl	Werkstoff	Stahl, verzinkt
Farbe	silber, schwarz		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Zeichnungen

