

FP ENC DR07 142 XB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen. Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 142 mm, für Unterteil		
BestNr.	<u>2633450000</u>		
Art	FP ENC DR07 142 XB		
GTIN (EAN)	4050118664416		
VPE	5 ST		



FP ENC DR07 142 XB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewic	hte				
			·		
Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch		
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch		
Breite	142 mm	Breite (inch)	5.5905 inch		
Nettogewicht	10.8 g				
Temperaturen					
Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C85 °C		
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 (Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben					
Werkstoff	Stahl, verzinkt	Isolierstoff	Stahl		
Farbe	silber, schwarz	Montageart			
	für Unterteil		gesteckt		
Einbaulage, Montagehinweis	Tur Onterteil	Ausführung	ohne Langloch		
Allgemeine Angaben					
Isolierstoff	Stahl	Werkstoff	Stahl, verzinkt		
Farbe	silber, schwarz				
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

Katalogstand / Zeichnungen



FP ENC DR07 142 XB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



