

FP ENC DR07 230 3B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen. Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 230 mm, für Unterteil
BestNr.	<u>2633460000</u>
Art	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
VPE	5 ST



FP ENC DR07 230 3B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
DOLLO	W			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicl	nte			
Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch	
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch	
Breite	230 mm	Breite (inch)	9.0551 inch	
Nettogewicht	8.8 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C85 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnah	nme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Werkstoff	Stahl, verzinkt	Isolierstoff	Stahl	
Farbe	silber, schwarz	Montageart	gesteckt	
Einbaulage, Montagehinweis	für Unterteil	Ausführung	ohne Langloch	
Allgemeine Angaben				
Isolierstoff	Stahl	Werkstoff	Stahl, verzinkt	
Farbe	silber, schwarz	VVEIKSIOII	Starii, Verzinkt	
Klassifikationen	ondor, converz			
Kiassiikationen	<u> </u>		<u> </u>	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

Katalogstand / Zeichnungen



FP ENC DR07 230 3B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



