

## FP ENC DR07 230 3B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.  
Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 230 mm, für Unterteil
Best.-Nr.	<a href="#">2633460000</a>
Art	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
VPE	5 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.5 mm	Tiefe (inch)	0.2953 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	230 mm	Breite (inch)	9.0551 inch
Nettogewicht	8.8 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	--------------------	----------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Angaben

Werkstoff	Stahl, verzinkt	Isolierstoff	Stahl
Farbe	silber, schwarz	Montageart	gesteckt
Einbaulage, Montagehinweis	für Unterteil	Ausführung	ohne Langloch

#### Allgemeine Angaben

Isolierstoff	Stahl	Werkstoff	Stahl, verzinkt
Farbe	silber, schwarz		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Zeichnungen**

