

FP ENC DR07 230 3C P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.
Leitungs dichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 230 mm, für Kunststoffdeckel |
| Best.-Nr. | 2633520000 |
| Art | FP ENC DR07 230 3C P |
| GTIN (EAN) | 4050118664386 |
| VPE | 5 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 7.5 mm | Tiefe (inch) | 0.2953 inch |
| Höhe | 35 mm | Höhe (inch) | 1.378 inch |
| Breite | 230 mm | Breite (inch) | 9.0551 inch |
| Nettogewicht | 83.4 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...85 |
|-----------------|--------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 42d748fc-bbd3-41cb-951a-c952873e955b |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Werkstoff | Stahl, verzinkt | Isolierstoff | Stahl |
| Farbe | silber | Montageart | Schraubmontage |
| Einbaulage, Montagehinweis | für Kunststoffdeckel | Einbauhinweis | Schrauben beiliegend |
| Ausführung | mit Langloch | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------|
| Einbauhinweis | Schrauben beiliegend | Isolierstoff | Stahl |
| Werkstoff | Stahl, verzinkt | Farbe | silber |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Zeichnungen



Bits E6,3 - Innensechsrund TX



Die Weidmüller Bits sind Standard-Bits, die durch hohe Qualität, große Auswahl und ihr Leistungsvermögen überzeugen. Weidmüller gewährleistet durch prozessorgesteuerte Härteverfahren eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Der hochwertige Ausgangswerkstoff ermöglicht Drehmomentwerte, die weit über jenen liegen, die in den relevanten DIN-Normen vorgegeben sind:

- DIN 5261 für PH/PZ-Bits
- DIN 5263 für Schlitz-Bits
- Camcar-Norm für Innensechsrund TX-Bits

Das bedeutet eine lange Lebensdauer bei hohen Drehmomenten und damit ideale Voraussetzungen für Standard-Arbeiten.

Produktnutzen:

- Geeignet für alle Schraubfälle. Dank günstiger Härtewerte von 59-61 HRC sowohl für Hand- als auch für Maschinenbetrieb geeignet
- Gute Verschleißfestigkeit und damit hohe Lebensdauer
- Optimaler Passsitz in DIN-Schrauben für geringen Verschleiß und optimale Drehmoment-Übertragung
- Fertigung auf Basis professioneller Qualitätskriterien nach gültigen ISO-Normen mit gleichbleibend hoher Produktqualität

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art | BIT E6,3 T20 X 150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2821510000 | Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| VPE | 5 ST | |

DMS PRO



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Art | DMS PRO | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| VPE | 1 ST | |