



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen. Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungselemente und vieles mehr.

### Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 80 mm, für Aluminiumdeckel |
|-------------|---|
| BestNr.     | <u>2633730000</u>   |
| Art         | FP ENC DR07 080 XC A  |
| GTIN (EAN)  | 4050118664379   |
| VPE         | 5 ST  |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

| Zulassungen                |                         |                           |                           |  |  |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| DOLLO                      | V - 11 f - 111 -        |                           |                           |  |  |
| ROHS                       | Konform                 |                           |                           |  |  |
| Abmessungen und Gewicl     | hte                     |                           |                           |  |  |
| T. (                       | 7.5                     | T' ( (' 1)                | 0.0050: 1                 |  |  |
| Tiefe<br>Höhe              | 7.5 mm<br>35 mm         | Tiefe (inch)              | 0.2953 inch<br>1.378 inch |  |  |
| Breite                     | 80 mm                   | Höhe (inch) Breite (inch) | 3.1496 inch               |  |  |
| Nettogewicht               | 26 g                    | Breite (inch)             | 3.1496 inch               |  |  |
| Nettogewicht               | 26 g                    |                           |                           |  |  |
| Temperaturen               |                         |                           |                           |  |  |
| Lagertemperatur            |                         | Betriebstemperatur        | -40 °C85 °C               |  |  |
| Umweltanforderungen        |                         |                           |                           |  |  |
|                            |                         |                           |                           |  |  |
| RoHS-Konformitätsstatus    | Konform ohne Ausnahme   |                           |                           |  |  |
| REACH SVHC                 | Keine SVHC über 0,1 Gev | Keine SVHC über 0,1 Gew%  |                           |  |  |
| Allgemeine Angaben         |                         |                           |                           |  |  |
|                            |                         |                           |                           |  |  |
| Werkstoff                  | Stahl, verzinkt         | Isolierstoff              | Stahl                     |  |  |
| Farbe                      | silber                  | Montageart                | Schraubmontage            |  |  |
| Einbaulage, Montagehinweis | für Aluminiumdeckel     | Einbauhinweis             | Schrauben beiliegend      |  |  |
| Ausführung                 | mit Langloch            |                           |                           |  |  |
| Allgemeine Angaben         | ·                       |                           | '                         |  |  |
|                            |                         |                           |                           |  |  |
| Einbauhinweis              | Schrauben beiliegend    | Isolierstoff              | Stahl                     |  |  |
| Werkstoff                  | Stahl, verzinkt         | Farbe                     | silber                    |  |  |
| Klassifikationen           |                         |                           |                           |  |  |
| ETIM 6 O                   | FC00120F                | ETIM 7.0                  | FC00120F                  |  |  |
| ETIM 6.0                   | EC001285                | ETIM 7.0                  | EC001285                  |  |  |
| ETIM 8.0                   | EC001285                | ETIM 9.0                  | EC001285                  |  |  |
| ETIM 10.0                  | EC001285                | ECLASS 9.0                | 27-40-06-02               |  |  |
| ECLASS 9.1                 | 27-40-06-02             | ECLASS 10.0               | 27-40-06-02               |  |  |
| ECLASS 11.0                | 27-40-06-02             | ECLASS 12.0               | 27-40-06-02               |  |  |
| ECLASS 13.0                | 27-40-06-02             | ECLASS 14.0               | 27-40-06-02               |  |  |
| ECLASS 15.0                | 27-40-06-02             |                           |                           |  |  |
|                            |                         |                           |                           |  |  |

Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Bits E6,3 - Innensechsrund TX



Die Weidmüller Bits sind Standard-Bits, die durch hohe Qualität, große Auswahl und ihr Leistungsvermögen überzeugen. Weidmüller gewährleistet durch prozessorgesteuerte Härteverfahren eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Der hochwertige Ausgangswerkstoff ermöglicht Drehmomentwerte, die weit über jenen liegen, die in den relevanten DIN-Normen vorgegeben sind:

- DIN 5261 für PH/PZ-Bits
- DIN 5263 für Schlitz-Bits
- Camcar-Norm für Innensechsrund TX-Bits
   Das bedeutet eine lange Lebensdauer bei hohen
   Drehmomenten und damit ideale Voraussetzungen für Standard-Arbeiten.

#### Produktnutzen:

- Geeignet für alle Schraubfälle. Dank günstiger Härtewerte von 59-61 HRC sowohl für Hand- als auch für Maschinenbetrieb geeignet
- Gute Verschleißfestigkeit und damit hohe Lebensdauer
- Optimaler Passsitz in DIN-Schrauben für geringen Verschleiß und optimale Drehmoment-Übertragung
- Fertigung auf Basis professioneller Qualitätskriterien nach gültigen ISO-Normen mit gleichbleibend hoher Produktqualität

### Allgemeine Bestelldaten

Art BIT E6,3 T20 X 150
Best.-Nr. 2821510000
GTIN (EAN) 4064675359050
VPE 5 ST

Ausfuehrung Schraubwerkzeug

### **DMS PRO**



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

### Allgemeine Bestelldaten

Art DMS PRO
Best.-Nr. 1479120000
GTIN (EAN) 4050118287011

Ausfuehrung Mounting tool

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 04.11.2025 08:50:05 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4