

CABTITE BP 2MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Blindstopfen, Cabtite (Kableleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 12 mm, Breite: 2 mm, Tiefe: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Best.-Nr. | 2652300000 |
| Art | CABTITE BP 2MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662368 |
| VPE | 25 ST |

CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-------------|
| Tiefe | 12 mm | Tiefe (inch) | 0.4724 inch |
| Höhe | 12 mm | Höhe (inch) | 0.4724 inch |
| Breite | 2 mm | Breite (inch) | 0.0787 inch |
| Länge | 12 mm | Länge (inch) | 0.4724 inch |
| Durchmesser | 2 mm | Nettogewicht | 3.63 g |

Temperaturen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...120 °C |
|--------------------|-----------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|
| Kabeldurchmesser außen, max. | 2 mm | Kabeldurchmesser außen, min. | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Halogene | Nein |
| Schutzart | IP66 | Werkstoff | Polyamid |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |