

CABTITE BP 2MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 12 mm, Breite: 2 mm, Tiefe: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	2652300000
Art	CABTITE BP 2MM PA
GTIN (EAN)	4050118662368
VPE	25 ST

CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	2 mm	Breite (inch)	0.0787 inch
Länge	12 mm	Länge (inch)	0.4724 inch
Durchmesser	2 mm	Nettogewicht	3.63 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...120 °C
--------------------	-----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	2 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		