

CABTITE BP 10MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 16 mm, Breite: 10 mm, Tiefe: 16 mm, -40 °C120 °C, IP66
<u>2652380000</u>
CABTITE BP 10MM PA
4050118662481
25 ST



CABTITE BP 10MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicl	nte			
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch	
Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0.6299 inch	
Breite	10 mm	Breite (inch)	0.3937 inch	
Länge	16 mm	Länge (inch)	0.6299 inch	
Durchmesser	10 mm	Nettogewicht	0.02 g	
Temperaturen			1	
Betriebstemperatur	-40 °C120 °C			
Umweltanforderungen	'		1	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben				
Kabeldurchmesser außen, max.	10 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	10 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein	
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879	
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879	
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21	
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21	
EOL 4 00 44 0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07	
ECLASS 11.0				
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07	

Katalogstand / Zeichnungen