

CABTITE BP 17MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Blindstopfen, Cabtite (Kableleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 22 mm, Breite: 17 mm, Tiefe: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	2652430000
Art	CABTITE BP 17MM PA
GTIN (EAN)	4050118662535
VPE	25 ST

CABTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	22 mm	Höhe (inch)	0.8661 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Länge	22 mm	Länge (inch)	0.8661 inch
Durchmesser	17 mm	Nettogewicht	2.11 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	17 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	17 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		