

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Blindstopfen, Cabtite (Kableinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 30 mm, Breite: 25 mm, Tiefe: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Best.-Nr.	2652460000
Art	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
VPE	25 ST

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0.9842 inch
Länge	30 mm	Länge (inch)	1.1811 inch
Durchmesser	25 mm	Nettogewicht	2.1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	25 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	25 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		