

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Blindstopfen, Cabtite (Kableinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 30 mm, Breite: 28 mm, Tiefe: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Best.-Nr.	2652470000
Art	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
VPE	25 ST

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	28 mm	Breite (inch)	1.1024 inch
Länge	30 mm	Länge (inch)	1.1811 inch
Durchmesser	28 mm	Nettogewicht	3.4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C...100 °C
--------------------	-----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	28 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	28 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		