

**CABTITE BP 35MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 35 mm, Breite: 35 mm, Tiefe: 35 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2652480000</a>
Art	CABTITE BP 35MM PA
GTIN (EAN)	4050118662580
VPE	10 ST

## CABTITE BP 35MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Technische Daten

www.weidmueller.com

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	35 mm	Tiefe (inch)	1.378 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1.378 inch
Länge	35 mm	Länge (inch)	1.378 inch
Durchmesser	35 mm	Nettogewicht	12.3 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C...100 °C
--------------------	-----------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	35 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	35 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		