

FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---------------|--|
| Ausfuehrung | Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm ² |
| Best.-Nr. | 2659060000 |
| Art | FIT 25 SN |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 |
| VPE | 30 ST |
| Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 19.5 mm | Tiefe (inch) | 0.7677 inch |
| Höhe | 35.5 mm | Höhe (inch) | 1.3976 inch |
| Breite | 13.5 mm | Breite (inch) | 0.5315 inch |
| Nettogewicht | 3.33 g | | |

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Allgemeines

Polzahl 1

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm² Nennstrom 101 A

Werkstoffdaten

Farbe grau

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 | | |