

FIT 25 SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm ²
Best.-Nr.	2659060000
Art	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
VPE	30 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-06-01T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	19.5 mm	Tiefe (inch)	0.7677 inch
Höhe	35.5 mm	Höhe (inch)	1.3976 inch
Breite	13.5 mm	Breite (inch)	0.5315 inch
Nettogewicht	2.93 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	25 mm ²	Nennstrom	101 A
-----------------------	--------------------	-----------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		