

FIT 50 GN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
Best.-Nr.	2659090000
Art	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
VPE	3 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	FIT 50 GN

FIT 50 GN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	27 mm	Tiefe (inch)	1.063 inch
Höhe	39.7 mm	Höhe (inch)	1.563 inch
Breite	17.8 mm	Breite (inch)	0.7008 inch
Nettogewicht	30 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Allgemeines

Polzahl 1

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 50 mm² Nennstrom 150 A

Werkstoffdaten

Farbe grau

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		