

## STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2666080000
Art	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-AC</a>
GTIN (EAN)	4050118681536
VPE	1 ST

## STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	455 mm	Tiefe (inch)	17.9134 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12.5984 inch
Breite	255 mm	Breite (inch)	10.0394 inch
Nettogewicht	800 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

### Anschlussdaten

Anschlussart	PUSH IN
--------------	---------

### Systemdaten

Konfigurationsschnittstelle	Micro USB 2.0	Prozessor	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Anschluss	PUSH IN	Programmierumgebung	webbasierend
Speicher (Flash)	8 GB	Echtzeituhr	Batterie gepuffert
Feldbusprotokoll	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

### Versorgung

Versorgungsspannung für Ausgänge	24 V DC +20 %/ -15 %	Versorgungsspannung für System und Eingänge	24 V DC +20 %/ -15 %
----------------------------------	----------------------	---	----------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		