

**CRIMPER 6/5 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |  |
|---------------|--|
| Ausführung    | Werkzeuge, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapezindent-Crimp |
| Best.-Nr.     | <a href="#">2676290000</a>   |
| Art           | CRIMPER 6/5 Z GER  |
| GTIN (EAN)    | 4050118741681  |
| VPE           | 1 ST   |
| Lieferstatus  | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.                     |
| Lieferbar bis | 2026-02-28T00:00:00+01:00  |

## CRIMPER 6/5 Z GER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 30 mm   | Tiefe (inch)  | 1.1811 inch |
| Höhe         | 78 mm   | Höhe (inch)   | 3.0709 inch |
| Breite       | 200 mm  | Breite (inch) | 7.874 inch  |
| Nettogewicht | 419.7 g |               |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### Technische Daten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | mechanisch, ohne<br>auswechselbare Einsätze |
|------------|---|

### Kontaktbeschreibung

|                    |  |                    |                   |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| Kontaktart         | Aderendhülsen mit/ohne<br>Kunststoffkragen | Crimpbereich, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Crimpbereich, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>                       |                    |                   |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                                |                    |                                |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup>  | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Crimpart/-profil               | Trapezindent-Crimp | Crimpprofil 5                  | 6 mm <sup>2</sup>    |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |