

CMA-81-2000-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aufsteck-Stromwandler

Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 2000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: , Genauigkeitsklasse: , geschlossener Stromwandler
Best.-Nr.	2680240000
Art	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696592
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00
Hersteller	MBS AG

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Länge	134 mm	Länge (inch)	5.2756 inch
Nettogewicht	570 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	54.00 mm
Schiene	60 x 30 mm, 80 x 10 mm	Einbauort	Einsatz in Innenräumen

Elektrische Attribute

Sekundärstrom	0...5 A	Primärstrom	2000 A
---------------	---------	-------------	--------

Technische Eigenschaften

Schutzart	IP20	Thermischer Nenndauerstrom	1,2 x Inenn
Nennfrequenz	50 Hz	lthermisch	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

