

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionierte IE-Leitungen

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A, mit Verrastung, USB A, mit Verrastung, PVC, 1.8 m
Best.-Nr.	<a href="#">2695980018</a>
Art	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
VPE	1 ST

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Länge	1.8 m	Länge (inch)	70.8661 inch
Nettogewicht	70 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	0 °C...80
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Technische Daten

Kontaktfläche Gold über Nickel

### Technische Daten Kabel

Mantelfarbe schwarz

### Kabelaufbau

Manteldurchmesser	4.5 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldurchmesser, max.	4.7 mm
Manteldurchmesser, min.	4.3 mm	Werkstoff Mantel	PVC

### Stecker links

Stecker links USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, mit mechanischer Verriegelung, Kunststoff, geschirmt

### Stecker rechts


Stecker rechts USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, mit mechanischer Verriegelung, Kunststoff, geschirmt

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

## Zeichnungen

### Maßbild



### Produktvorteil

