

**IE-TMC-PX2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Einsatz Crimpwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">2696270000</a>
Art	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
VPE	1 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23.75 mm	Tiefe (inch)	0.935 inch
Länge	23.6 mm	Länge (inch)	0.9291 inch
Nettogewicht	22 g		

#### Temperaturen

Verlegetemperatur

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Ausführung für Crimpwerkzeug,  
Buchse

#### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 22
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

#### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp	einstellbarer Crimpbereich AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Zubehör

### M12X Crimpkontakte

Präzisionsgefertigte Crimp-Kontakte für M12X



### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PIC-M12X-S-22/26	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2673440000</a>	Kontakt, ohne, Buchse
GTIN (EAN)	4050118765359	
VPE	100 ST	