

**SCCB TTB 6/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2710190000</a>
Art	SCCB TTB 6/2
GTIN (EAN)	4050118847987
VPE	25 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13.47 mm	Tiefe (inch)	0.5303 inch
Höhe	14.06 mm	Höhe (inch)	0.5535 inch
Breite	16 mm	Breite (inch)	0.6299 inch
Nettogewicht	2.75 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeines

Polzahl 2

#### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 500 V Nennstrom 30 A

#### Maße

Raster in mm (P) 8.10 mm

#### Systemkennwerte

Ausführung Querverbinder

#### Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe orange  
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

#### weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt explosionsgeprüfte Ausführung Nein  
 Montageart gesteckt

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**Zeichnungen**

