

**VP HEX M16 PA6 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Verschlusschrauben, geschlossen, M 16 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.	<a href="#">2715740000</a>
Art	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
VPE	50 ST

**VP HEX M16 PA6 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4.3 mm	Höhe (inch)	0.1693 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0.748 inch
Länge	15 mm	Länge (inch)	0.5906 inch
Durchmesser	22 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm
Wandstärke, max.	14 mm	Nettogewicht	0 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-20 °C...100 °C
--------------------	-----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Anzugsdrehmoment	1.5 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	Nein
Normen	in accordance with UL94 V-2	Schutzart	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung	Metric	Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)
Dichtring Durchmesser	16.00 mm	Gewinde (außen)	M 16 x 1,5
Gewindelänge	15 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		