

### **VP HEX M50 PA6 GY**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich





Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Verschlussschrauben, geschlossen, M 50 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)	
BestNr.	<u>2715790000</u>	
Art	VP HEX M50 PA6 GY	
GTIN (EAN)	4050118805444	
VPE	10 ST	



## **VP HEX M50 PA6 GY**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
	"			
Höhe	9.5 mm	Höhe (inch)	0.374 inch	
Breite	55 mm	Breite (inch)	2.1654 inch	
Länge	18 mm	Länge (inch)	0.7087 inch	
Durchmesser	63.5 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm	
Wandstärke, max.	17 mm	Nettogewicht	0.04 g	
Temperaturen				
Betriebstemperatur	-20 °C100 °C			
<u> </u>	23 0100 0			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Angemeine Angaben				
Anzugsdrehmoment	8 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	
Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	Nein	
Normen	in accordance with UL94 V-2	Schutzart	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)	
Dichtring Durchmesser	50.00 mm	Gewinde (außen)	M 50 x 1,5	
Gewindelänge	18 mm			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451	
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05	
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05	
	07.44.00.05			

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-14-08-05