

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Polyamid-Kabelverschraubungen, welche sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex e (erhöhte Sicherheit) und Ex i (eigen Sicherheit) eignen.

Weidmüller verfügt über eine Produktfamilie ohne Einschränkungen, neben der Normenkonformität besticht die Kabelverschraubung durch eine erhöhte Schlagfestigkeit von 4/7 Joule und einen möglichen Temperaturbereich von bis zu -60°C ohne Einschränkungen.

Sie verfügen über eine Prüfung nach der aktuellen Norm und Richtlinie EN60079-0 und auch über ATEX- und IECEx-Zertifikate.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Best.-Nr. | 2722180000 |
| Art | VG M40 EXE 23-32 SI7J G4 |
| GTIN (EAN) | 4050118821413 |
| VPE | 10 ST |

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Zulassungen | CE |
| Zulassungen | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
| Zulassungen | |



| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|--------------|-------------|
| Höhe | 55.9 mm | Höhe (inch) | 2.2008 inch |
| Länge | 50 mm | Länge (inch) | 1.9685 inch |
| Nettogewicht | 78.32 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -60 °C...70 °C |
|--------------------|----------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Kabeldurchmesser außen, max. | 32 mm | Kabeldurchmesser außen, min. | 23 mm |
| Schutzart mit GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Anzugsdrehmoment | 17.5 Nm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB | Einsatztemperaturbereich, max. | 70 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -60 °C | Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Halogene | Nein | Normen | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 |
| Schlagfestigkeit | 7 Joule nach IEC 60079-0 | Schlüsselweite 1 | 53 mm |
| Schlüsselweite 2 | 53 mm | Schutzart | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Verschraubung | Metrisch | Werkstoff | Polyamid 6 |
| Dichteinsatz | Silikon | Dichtung | Silikon |
| Gewinde (außen) | M 40 | Gewindelänge | 18 mm |
| Drehmoment Hutmutter, max. | 19.00 Nm | Drehmoment Stutzen, max. | 19.00 Nm |
| Drehmoment Stutzen, min. | 16.00 Nm | Drehmoment Hutmutter, min. | 16.00 Nm |
| Zündschutzart | erhöhte Sicherheit Ex e | Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Kennzeichnung | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)IMQ 13 ATEX 010 X |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO) | DNV 18.0150 X/01 | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEX) |
| Zulassungsumgebung | ATEX, IECEX | IECEX IMQ 13.0003X |

Klassifikationen

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |

Technische Daten

ECLASS 15.0

27-14-08-02

VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Kunststoff-Kontermuttern, schwarz

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | SKMU M40 K SW | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1736960000 | SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 40, 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956431 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| VPE | 10 ST | |