

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Optionales Zubehör, um das Wire Processing Center an individuelle Anforderungen anzupassen. Kabelzuführungssystem direkt am Werkstattwagen oder auf externer Einheit, weitere Drucker oder Greifschalen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten
Best.-Nr.	2728480000
Art	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
VPE	1 ST

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	750 mm	Tiefe (inch)	29.5275 inch
Höhe	1800 mm	Höhe (inch)	70.866 inch
Breite	1100 mm	Breite (inch)	43.307 inch
Nettogewicht	30000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Abisolier/Crimpautomaten

Druckluftanschluss	5,5 bar	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------	---------	------------------	---------------------------

Ablängautomaten

Druckluftanschluss	5,5 bar	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------	---------	------------------	---------------------------

WPC

Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Art des Anzeigedisplays	15 Zoll Touchscreen
Hinweis	Traglast max. 180 kg, Mobil einsetzbar, Schaltschrank mit fertiger Verkabelung und zusätzlichen Netzsteckern und USB-Anschlüssen, schwenkbare Displayhalterung	Druckluftanschluss	5,5 bar

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		