

**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Buchse, Gold, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">2748660000</a>
Art	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
VPE	10 ST

## HDC C COAX 50 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.15 g

### Temperaturen

Grenztemperatur -55 °C ... 135 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	4.8 mm	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	2.5 mm
Anschlussart	Lötanschluss	Ausführung Einsatz	COAX
Farbe	Gold	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Gold
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Buchse
Werkstoff	Kupferlegierung	Baureihe	ModuPlug
Herstellungsverfahren	gedreht	Leiteranschlussquerschnitt	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****CTX / HTG / HTX**

Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HTG 174	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9012410000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp
GTIN (EAN)	4008190009434	(Hexagon)
VPE	1 ST	

**Elektrische Module**

Flexibel  
Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HDC MCOAX 4 FC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2748550000</a>	Modul, 48 V, 1.5 A, Polzahl: 4, Crimpanschluss, Buchse, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118890747	Steckplätze: 1
VPE	5 ST	