

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingebreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm
Best.-Nr.	2748950000
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
VPE	5 ST

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	12 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung Bit mit Schlitzklinge
0,4x2,5x70

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	6.5 mm	Klingenstärke (A)	1.2 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenlänge	70 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		