

## BIT E6,3 1,2X6,5X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingebreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2748950000</a>
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
VPE	5 ST

**BIT E6,3 1,2X6,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	12 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung Bit mit Schlitzklinge  
0,4x2,5x70

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	6.5 mm	Klingenstärke (A)	1.2 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenlänge	70 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		