

**BIT E6,3 PH1X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260,  
Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingebreite (B): 1 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 1 mm, Klingemaß Kreuzschlitz: 1
Best.-Nr.	<a href="#">2748980000</a>
Art	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
VPE	5 ST

## BIT E6,3 PH1X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	10.38 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Phillips, Gr.1
---------------------	--

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	1 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Form	E 6,3 DIN 3 126, Kreuzschlitz	Größe	1
Klingenlänge	70 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	1

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		