

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260,
Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 1 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingentiefe (A): 1 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 1
Best.-Nr.	2748980000
Art	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
VPE	5 ST

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	10.38 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Phillips, Gr.1
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	1 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Kreuzschlitz	Größe	1
Klingenlänge	70 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	1

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		