

BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260,
Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingebreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 2 mm, Klingemaß Kreuzschlitz: 2
Best.-Nr.	2748990000
Art	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
VPE	5 ST

BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	14 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Phillips, Gr.2
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenstärke (A)	2 mm
Form	E 6,3 DIN 3 126, Kreuzschlitz	Größe	2
Klingenlänge	70 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		