

**BIT E6.3 0.6X4.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6.3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6.3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4.5 mm, Klingenlänge: 110 mm, Klingensteinstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749060000</a>
Art	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
VPE	5 ST

**BIT E6.3 0.6X4.5X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	110 mm	Breite (inch)	4.3307 inch
Nettogewicht	13.2 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,5x3,0x110
---------------------	--------------------------------------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Klingenstärke (A)	0.6 mm
Form	E 6.3 DIN 3126, Schlitz	Klingenlänge	110 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		