

BIT E6.3 0.6X4.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingebreite (B): 4.5 mm, Klingenlänge: 110 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	2749060000
Art	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
VPE	5 ST

BIT E6.3 0.6X4.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	110 mm	Breite (inch)	4.3307 inch
Nettogewicht	13.2 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,5x3,0x110
---------------------	--------------------------------------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Klingenstärke (A)	0.6 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenlänge	110 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		