

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6.3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6.3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 110 mm, Klingensteinstärke (A): 1 mm
Best.-Nr.	2749080000
Art	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
VPE	5 ST

BIT E6.3 1.0X5.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	110 mm	Breite (inch)	4.3307 inch
Nettogewicht	18.48 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,5x3,0x110
---------------------	--------------------------------------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	5.5 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenlänge	110 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		