

**BIT E6.3 1.2X6.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingbreite (B): 6.5 mm, Klinglänge: 110 mm, Klingstärke (A): 1.2 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749090000</a>
Art	BIT E6.3 1.2X6.5X110
GTIN (EAN)	4050118895391
VPE	5 ST

**BIT E6.3 1.2X6.5X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Breite 110 mm Breite (inch) 4.3307 inch  
Nettogewicht 24 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung Bit mit Schlitzklinge  
0,5x3,0x110

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B) 6.5 mm Klingenstärke (A) 1.2 mm  
Form E 6,3 DIN 3126, Schlitz Klingenlänge 110 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864  
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04  
ECLASS 15.0 21-04-42-04