

**BIT E6.3Z 0.6X3.5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6.3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6.3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749100000</a>
Art	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
VPE	5 ST

**BIT E6.3Z 0.6X3.5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	9 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	3.5 mm	Klingenstärke (A)	0.6 mm
Form	E 6.3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenlänge	70 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		