



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749260000</a>
Art	SDS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118895537
VPE	1 ST

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	165 mm	Länge (inch)	6.4961 inch
Durchmesser	2 mm	Nettogewicht	35.2 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenstärke (A)	0.4 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	60 mm
Klingentyp	B		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		