

SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingbreite (B): 3 mm, Klinglänge: 80 mm, Klingstärke (A): 0.5 mm
Best.-Nr.	2749330000
Art	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	185 mm	Länge (inch)	7.2835 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	32.56 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,5x3	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	3 mm	Klingenstärke (A)	0.5 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	80 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		