

**SDS 0.5X3.0X80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749330000</a>
Art	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
VPE	1 ST

## SDS 0.5X3.0X80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	185 mm	Länge (inch)	7.2835 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	32.56 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,5x3	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	3 mm	Klingenstärke (A)	0.5 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	80 mm
Klingentyp	A		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		