

**SDS 0.8X4.0X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingengänge: 100 mm, Klingentiefe (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749360000</a>
Art	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
VPE	1 ST

**SDS 0.8X4.0X100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	210 mm	Breite (inch)	8.2677 inch
Länge	205 mm	Länge (inch)	8.0709 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	44 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	4 mm	Klingenstärke (A)	0.8 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	100 mm
Klingentyp	A		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		