

**SDS 0.8X4.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749370000</a>
Art	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
VPE	1 ST

**SDS 0.8X4.5X125**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	248 mm	Breite (inch)	9.7638 inch
Länge	230 mm	Länge (inch)	9.0551 inch
Durchmesser	4.5 mm	Nettogewicht	43.12 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4,5	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Klingenstärke (A)	0.8 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	125 mm
Klingentyp	A		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		