

SDS 1.0X5.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingengänge: 150 mm, Klingentiefe (A): 1 mm
Best.-Nr.	2749380000
Art	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4050118895605
VPE	1 ST

SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	261 mm	Breite (inch)	10.2756 inch
Länge	265 mm	Länge (inch)	10.433 inch
Durchmesser	5.5 mm	Nettogewicht	80.96 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 1x5,5	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	5.5 mm	Klingenstärke (A)	1 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	150 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		