

SDS 1.2X6.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingebreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm
Best.-Nr.	2749390000
Art	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
VPE	1 ST

SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	268 mm	Breite (inch)	10.5512 inch
Länge	265 mm	Länge (inch)	10.433 inch
Durchmesser	6.5 mm	Nettogewicht	100 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 1,2x6,5	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	6.5 mm	Klingenstärke (A)	1.2 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	150 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		