



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingbreite (B): 4.5 mm, 80 mm, Klingstärke (A): 1
Best.-Nr.	<a href="#">2749410000</a>
Art	SDK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118895636
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Nettogewicht	44 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr. 1	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

### Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	4.5 mm	Form	Philips, rund
Größe	1	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		