



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingbreite (B): 6 mm, 100 mm, Klingstärke (A): 2
Best.-Nr.	2749420000
Art	SDK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895643
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	220 mm	Breite (inch)	8.6614 inch
Nettogewicht	76.56 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	6 mm	Form	Philips, rund
Größe	2	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		