



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, Spitze Crhom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 14.5 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
Best.-Nr.	2749440000
Art	SDK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118895667
VPE	1 ST

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	191 mm	Breite (inch)	7.5197 inch
Nettogewicht	50 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.1	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	14.5 mm	Form	Pozidrive, rund
Größe	1	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		